

VKP-BASIC

Visokokvalitetna, impregnirana, komprimirana BG2 traka za izolaciju sa ispitanim zaptivanjem na jaku kišu do 300 Pascala.



Područja upotrebe:

Za izolaciju od vjetrova, sunca i kiše, kao i za sprječavanje gubitka toplote u skladu sa zahtjevima pravilnika o uštednji energije i RAL-zajednice za kvalitet. Može se direktno izložiti nepovoljnim vremenskim uslovima.

U građevini:

U ekspanzionim fugama, prozorskim spojevima, izolaciji gotovih građevinskih dijelova, pregradnih zidova itd.

Opšta industrija:

Proizvodnja kontejnera, klima uređaja, mašina i aparata.

Otpornost na jaku i kišu	Stanje pri isporuci		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Količina trake		
	Širina trake mm	Debljina trake mm	Boja crna	Boja siva	Dužina role m	Karton dužnih m	Roli u pak.
2 - 4	10	2	0875 110 004	-	12,5	375	30
	15	2	0875 115 004	-	12,5	250	20
3 - 6	15	3	0875 115 006	-	10	200	20
4 - 8	15	4	0875 115 008	-	8	160	20
6 - 10	15	6	0875 115 010	0875 115 011	5,6	112	20
8 - 14	20	8	0875 120 014	0875 120 015	4,3	64,5	15
12 - 20	20	12	0875 120 018	0875 120 019	6,5	97,5	15

► Kvalitet trake ispitan prema DIN 18542-BG2.

Prednosti:

- Upotrijebljiva do visine zgrade do 20 m.
- Velika sigurnost ispunjavanjem svih parametara testa BG 2.

► Dodatno uz BG2: ispitana direktna otpornost na vremenske uticaje i UV-zrake.

Prednosti:

- Povećana sigurnost i prošireno područje upotrebe zbog dodatnih ispitivanja.
- Spriječene su reklamacije i skupi naknadni radovi.

► Velika fleksibilnost trake na tolerancije.

Prednosti:

- Traka sigurno dihtuje i kod odstupanja fuga.
- Ušteda troškova upotrebom manjih dimenzija trake.

► Ušteda vremena pri radu.

Prednosti:

- Nije potreban prethodni tretman sa prajmerom.
- Nije potrebna upotreba obradnih alata.

Izbor pravih dimenzija trake:

1. Definirati širinu fuga na objektu i unijeti u stupac "Zaptivanje na jaku kišu".
2. Zatim odabrati željene dimenzije trake
3. Prema Art.-Nr. odabrati pravu boju trake.
4. Utvrditi količinu trake.

Ovi podaci služe kao preporuka, a zasnivaju se na temelju naših ispitivanja i iskustva. Prethodno uraditi probu.

Flexband Duo za unut.
Art.-Nr. 0875 070 ...

Flexband Vario za unut.
Art.-Nr. 0875 079 ...

PURlogic TOP
Art.-Nr. 0892 142 /
0892 142 1