


**Art.-Nr. 0714 70 04**

 Dužina 150 mm  
 Pak/kom 1

**Rezervna igla-umetak  
 od tvrdog metala**
**Art.-Nr. 0714 70 05**

Pak/kom 1



Dužina mm	Težina g	Art.-Nr.	Pak/kom
150	40	<b>0714 70 09</b>	1


**Jednostavno lomljenje**

- Tupu mikro iglu ne treba brusiti nego slomiti vrh oko 3 mm.
- Korisna dužina igle iznosi 25 mm.

**Ili oštrenje**

- Čeonu površinu igle jednostavno ravno naoštiti povlačenjem preko kamena za oštrenje.

**Ekstremno precizna**

- Mikro igla svojom okruglom oštricom urezuje žlijeb u metalu.
- Sve urezane linije su jasno vidljive.



Dužina mm	Težina g	Art.-Nr.	Pak/kom
235	50	<b>0714 70 10</b>	1



Tačnost obilježavanja mm	Mjerno područje mm	Art.-Nr.	Pak/kom
0,1	0-200	<b>0715 70 20</b>	1

**Rezervni vrh**
**Art.-Nr. 0715 70 201** Pak/kom 10


# Igla za obilježavanje od tvrdog metala

**za jasno i precizno obilježavanje**

- Za metale, staklo, keramičke pločice, porcelan i plastiku.
- Igla od tvrdog metala u mesinganoj čahuri (nema ispadanja igle).
- Jednostavno izvlačenje igle u radni položaj i uvlačenje nazad.

# Igla za obilježavanje

- Sa vrhom od tvrdog metala i zakačkom za džep.
- U plastičnoj futrolji.

# Olovka za obilježavanje

**sa mikro iglom od tvrdog metala**

- Vrh igle nije zašiljen (Ø 0,38 mm).
- Okrugla oštrica traje 5-6 puta duže.
- Tupu iglu gurnuti oko 3 mm prema naprijed, prelomiti i nastaviti dalje raditi.
- Pritiskom na glavu olovke mikro igla se potiskuje iz drške.
- Pritiskom na okidač na zakački glava mikro igle se vraća u dršku.

Dužina mm	Težina g	Art.-Nr.	Pak/kom
150	20	<b>0714 70 12</b>	1

**Rezervna mikro igla**

Dužina mm	Art.-Nr.	Pak/kom.
40	<b>0714 70 121</b>	10

# Igla za obilježavanje



- Sa kodiranim čeličnom drškom i dvije uvrnute čelične igle, jednom ravnom i jednom savijenom.

**Rezervne igle (vrhovi).**

Izvedba	Art.-Nr.	Pak/kom
Savijena	<b>0714 70 101</b>	1
Ravna	<b>0714 70 102</b>	

# Univerzalni obilježavač

- Sa vijkom za fiksiranje.
- Nehrđajući čelik.
- Pogodan za obilježavanje i ocrtavanje na površinama različitih materijala kao što su: metali, plastike i sl.
- Izvrstan za ocrtavanje paralelnih linija i lukova.
- Isporuka u plastičnoj futrolji.


**Paralelno ocrtavanje**  
 Jednostavno određivanje mjera uz pomoć nonijusa i skale.

**Ocrtavanje luka**  
 Aksijalnim pomjeranjem graničnog valjka vrh se može upotrijebiti kao centar.

# Rezač stakla

- Sa 6 reznih točkova.

Za debljinu stakla mm	Dužina mm	Težina g	Art.-Nr.	Pak/kom
3-4	135	25	<b>0714 70 11</b>	1