

HHS CLEAN

HHS predčistač sa poboljšanjem prijanjanja




Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
500	0893 106 10	1/12

Područja upotrebe:


Za pripremu jako zaprljanih mjesta koja se podmazuju, nečistoćama kao što je npr. gruba i prljava mast, ostaci ulja, smole, voska i sl.

Smanjenje vijeka trajanja jakim zaprljanjem na primjeru jednog koničnog ležaja



Sl. 1

Način djelovanja HHS CLEAN sredstva (funkcija prajmera)



Sl. 2

Specijalno za HHS usklađeni aktivni predčistač + pojačivač prijanjanja (funkcija prajmera)

- ▶ **Velika efikasnost čišćenja**
Prednosti:
 - Brzo i efikasno.
 - Bez muke otklanja najtvrdokornije nečistoće.
- ▶ **Funkcija prajmera (pogledati dijagram)**
Prednosti:
 - Bolje prijanjanje maziva.
 - Produžavanje intervala podmazivanja.
 - Ušteda vremena i novca.
- ▶ **Kratko vrijeme isparavanja**
Prednosti:
 - Kratko vrijeme zastoja dijelova na kojima se radi.
 - Nije potrebna naknadna obrada.
- ▶ **Dobra kompatibilnost materijala na različitim podlogama**
Prednosti:
 - Jako široki spektar upotrebe.
 - Nema odvajanja zaptivača.
- ▶ **Glava za prskanje sa direktnim mlazom prskanja**
Prednost:
 - Ciljano i tačno čišćenje prljavih dijelova.
- ▶ **Bez acetona.**
- ▶ **Bez silikona i AOX**

Ovi podaci mogu biti samo kao preporuka, na osnovu našeg iskustva!
Preporučeni test prije upotrebe.