


## Trizact™

**3M™ Trizact™ Hookit™ spužvasti brusni disk 443SA**

**Brusni diskovi sa ravnomjernim trošenjem i izdržljivošću tokom procesa ušpricavanja, uklanjanja i pročišćavanja ogrebotina od brušenja prije korištenja 3M™ Perfect-It™ sistema za poliranje.**

- Brusni disk sa Trizact tehnologijom koji daje brzi rez, ujednačenu i dosljednu završnu obradu svaki put
- Idealno za obradu panela prije nanošenja prozirnog laka ili prije ušpricavanja
- Redukuje vrijeme poliranja povećavajući produktivnost
- Fleksibilna konstrukcija osigurava prilagodljivost i postiže ujednačenu, kvalitetnu mat završnicu

Način pričvršćivanja	Hookit™ (čičak)
Materijal brusnog sredstva	Silikon karbid
Metoda brušenja	Ručno ili mašinski
Mokro ili suho	Mokro

Ø mm	Granulacija	Primjena	Art.-Nr.	Prodajno pakovanje
75	1000	Ušpricavanje	X 3M 50413	15
	3000	Fina završna obrada	X 3M 50415	
	6000		X 3M 51131	
	8000		X 3M 30804	
150	1000	Ušpricavanje	X 3M 50341	
	3000	Fina završna obrada	X 3M 50414	
	6000		X 3M 51130	
	8000		X 3M 30806	

## Trizact™

**3M™ Trizact™ Hookit™ brusni disk za brušenje prozirnog laka 471LA**

**Koristi se za brušenje na svim automobilskim lakovima za uklanjanje teksture narandžine kore i izravnavanje manjih vršaka prašine zarobljenih u bezbojnom sloju laka.**

- Brusni disk sa Trizact tehnologijom koji daje brzi rez, ujednačenu i dosljednu završnu obradu svaki put
- Može se koristiti s orbitalnim brusilicama

Način pričvršćivanja	Hookit™ (čičak)
Tip podloge	Film
Materijal brusnog sredstva	Silikon karbid
Metoda brušenja	Ručno ili mašinski
Mokro ili suho	Mokro

Ø mm	Granulacija	Art.-Nr.	Prodajno pakovanje
75	1500	X 3M 05601	25
150		X 3M 05600	